

LA VITA VA VISSUTA PROFONDAMENTE

EVOLUX lenti intraoculari monofocali estese: il passo avanti che tu e i tuoi pazienti stavate aspettando.
Le innovative IOL acriliche idrofobe sono state progettate per offrire una migliore visione intermedia e la sicurezza e qualità delle IOL monofocali standard.

evolux
MORE FOR MORE PEOPLE



IL NUOVO
STANDARD DI CURA

NUOVE
ESIGENZE VISIVE

IOL MONOFOCALE
ESTESA

EFFICACIA NELLE
PRESTAZIONI OTTICHE

SICUREZZA DI UNA
IOL MONOFOCALE

MIGLIORE
QUALITÀ OTTICA

CARATTERISTICHE
TECNICHE



EVOLUX, il nuovo standard di cura con tecnologia EDOF nelle lenti intraoculari (IOL) monofocali

**EFFICACIA NELLE
PRESTAZIONI OTTICHE**



**SICUREZZA DI UNA
IOL MONOFOCALE**



EDOF: *Extended Depth of Focus* (estesa profondità di fuoco).

evolux
MORE FOR MORE PEOPLE



**IL NUOVO
STANDARD DI CURA**

NUOVE
ESIGENZE VISIVE

IOL MONOFOCALE
ESTESA

EFFICACIA NELLE
PRESTAZIONI OTTICHE

SICUREZZA DI UNA
IOL MONOFOCALE

MIGLIORE
QUALITÀ OTTICA

CARATTERISTICHE
TECNICHE



EVOLUX, il nuovo standard di cura con tecnologia EDOF nelle lenti intraoculari (IOL) monofocali




EFFICACIA NELLE PRESTAZIONI OTTICHE

Progettata per offrire:

- migliore visione intermedia
- visione da lontano comparabile a una IOL monofocale asferica standard
- ridotta dipendenza pupillare da lontano e a distanza intermedia
- contrasto dell'immagine paragonabile tra i diversi diametri pupillari

EDOF: *Extended Depth of Focus* (estesa profondità di fuoco).

SICUREZZA DI UNA IOL MONOFOCALE



evolux
MORE FOR MORE PEOPLE



IL NUOVO
STANDARD DI CURA

NUOVE
ESIGENZE VISIVE

IOL MONOFOCALE
ESTESA

EFFICACIA NELLE
PRESTAZIONI OTTICHE

SICUREZZA DI UNA
IOL MONOFOCALE

MIGLIORE
QUALITÀ OTTICA

CARATTERISTICHE
TECNICHE



EVOLUX, il nuovo standard di cura con tecnologia EDOF nelle lenti intraoculari (IOL) monofocali

**EFFICACIA NELLE
PRESTAZIONI OTTICHE**



**SICUREZZA DI UNA
IOL MONOFOCALE**

Progettata per garantire:

- fenomeni fottici simili a quelli di una lente monofocale
- tolleranza rispetto a errori refrattivi residui, tilt e decentramento

EDOF: *Extended Depth of Focus* (estesa profondità di fuoco).

evolux
MORE FOR MORE PEOPLE



**IL NUOVO
STANDARD DI CURA**

NUOVE
ESIGENZE VISIVE

IOL MONOFOCALE
ESTESA

EFFICACIA NELLE
PRESTAZIONI OTTICHE

SICUREZZA DI UNA
IOL MONOFOCALE

MIGLIORE
QUALITÀ OTTICA

CARATTERISTICHE
TECNICHE



EVOLUX, il nuovo standard di cura con tecnologia EDOF nelle lenti intraoculari (IOL) monofocali



EFFICACIA NELLE PRESTAZIONI OTTICHE

Progettata per offrire:

- migliore visione intermedia
- visione da lontano comparabile a una IOL monofocale asferica standard
- ridotta dipendenza pupillare da lontano e a distanza intermedia
- contrasto dell'immagine paragonabile tra i diversi diametri pupillari



SICUREZZA DI UNA IOL MONOFOCALE

Progettata per garantire:

- fenomeni fotici simili a quelli di una lente monofocale
- tolleranza rispetto a errori refrattivi residui, tilt e decentramento

EDOF: *Extended Depth of Focus* (estesa profondità di fuoco).

evolux
MORE FOR MORE PEOPLE



IL NUOVO
STANDARD DI CURA

NUOVE
ESIGENZE VISIVE

IOL MONOFOCALE
ESTESA

EFFICACIA NELLE
PRESTAZIONI OTTICHE

SICUREZZA DI UNA
IOL MONOFOCALE

MIGLIORE
QUALITÀ OTTICA

CARATTERISTICHE
TECNICHE




Soddisfare le esigenze visive dei pazienti con cataratta del nuovo millennio

NEGLI ULTIMI DECENNI LE ESIGENZE VISIVE SONO CAMBIATE

Oggi molti **adulti** lavorano oltre l'età pensionabile e **conducono una vita più attiva rispetto al passato**.^{1,2}

- Le persone di età pari e superiore a 50 anni **dedicano molte ore al giorno ad attività che richiedono una buona visione intermedia**: giocare, guardare la TV, usare il computer, fare attività fisica o viaggiare. Oltre a queste, altre attività che svolgono ogni giorno sono cucinare, guidare, salire le scale, camminare (anche su superfici irregolari).²⁻⁴



e v o l u x
MORE FOR MORE PEOPLE

Soddisfare le esigenze visive dei pazienti con cataratta del nuovo millennio

IL TEMPO DEGLI INTERVENTI CONVENZIONALI DI CATARATTA CON L'UTILIZZO DELLA STESSA IOL MONOFOCALE PER TUTTI I PAZIENTI È FINITO

Le IOL monofocali tradizionali permettono solo di ripristinare la visione da lontano e limitano la performance visiva alle distanze intermedie.^{2,5}

L'impianto di una IOL dovrebbe essere effettuato considerando lo stile di vita e le necessità del paziente **al fine di offrire una visione da lontano di alta qualità e ottenere una visione intermedia soddisfacente** (necessaria per la maggior parte delle interazioni sociali).

Scegliere una IOL monofocale
per migliorare la visione intermedia



e v o l u x
MORE FOR MORE PEOPLE



IL NUOVO
STANDARD DI CURA

**NUOVE
ESIGENZE VISIVE**

IOL MONOFOCALE
ESTESA

EFFICACIA NELLE
PRESTAZIONI OTTICHE

SICUREZZA DI UNA
IOL MONOFOCALE

MIGLIORE
QUALITÀ OTTICA

CARATTERISTICHE
TECNICHE



Soddisfare le esigenze visive dei pazienti con cataratta del nuovo millennio

IL TEMPO DEGLI INTERVENTI CONVENZIONALI DI CATARATTA CON L'UTILIZZO DELLA STESSA IOL MONOFOCALE PER TUTTI I PAZIENTI È FINITO

Le IOL monofocali tradizionali permettono solo di ripristinare la visione da lontano e limitano la performance visiva alle distanze intermedie.^{2,5}

L'impianto di una IOL dovrebbe essere effettuato considerando lo stile di vita e le necessità del paziente **al fine di offrire una visione da lontano di alta qualità e ottenere una visione intermedia soddisfacente** (necessaria per la maggior parte delle interazioni sociali).

Scegliere una IOL monofocale per migliorare la visione intermedia

Una IOL monofocale che migliori la visione intermedia significa aiutare i pazienti nelle loro attività quotidiane e rendere la loro vita più facile.



e v o l u x
MORE FOR MORE PEOPLE



IL NUOVO
STANDARD DI CURA

**NUOVE
ESIGENZE VISIVE**

IOL MONOFOCALE
ESTESA

EFFICACIA NELLE
PRESTAZIONI OTTICHE

SICUREZZA DI UNA
IOL MONOFOCALE


MIGLIORE
QUALITÀ OTTICA

CARATTERISTICHE
TECNICHE



IOL monofocali a estesa profondità di fuoco

EVOLUX. UNA IOL MONOFOCALE ESTESA CON UN PROFILO OTTICO NON-DIFFRATTIVO PROGETTATA PER MIGLIORARE LA VISIONE INTERMEDIA E FORNIRE UNA VISIONE DA LONTANO COMPARABILE A QUELLA DI UNA IOL MONOFOCALE STANDARD



*Design ottico anteriore: monofocale asferico a estesa profondità di fuoco. Design ottico posteriore: monofocale sferico.⁶

evolux
MORE FOR MORE PEOPLE



IL NUOVO
STANDARD DI CURA

NUOVE
ESIGENZE VISIVE

**IOL MONOFOCALE
ESTESA**

EFFICACIA NELLE
PRESTAZIONI OTTICHE

SICUREZZA DI UNA
IOL MONOFOCALE


MIGLIORE
QUALITÀ OTTICA

CARATTERISTICHE
TECNICHE



IOL monofocali a estesa profondità di fuoco

EVOLUX. UNA IOL MONOFOCALE ESTESA CON UN PROFILO OTTICO NON-DIFFRATTIVO PROGETTATA PER MIGLIORARE LA VISIONE INTERMEDIA E FORNIRE UNA VISIONE DA LONTANO COMPARABILE A QUELLA DI UNA IOL MONOFOCALE STANDARD



*Design ottico anteriore: monofocale asferico a estesa profondità di fuoco. Design ottico posteriore: monofocale sferico.⁶

evolux
MORE FOR MORE PEOPLE

IOL monofocali a estesa profondità di fuoco

EVOLUX È PROGETTATA PER CREARE UN UNICO FUOCO ESTESO DAL LONTANO ALL'INTERMEDIO

Il **punto focale esteso aumenta** la profondità di fuoco, diversamente dalle IOL monofocali in cui la luce viene focalizzata su un singolo punto.⁶

VISUALIZZAZIONE DEL PERCORSO DELLA LUCE

EVOLUX



IOL MONOFOCALE*



*IOL monofocale con le stesse specifiche tecniche e lo stesso materiale di EVOLUX.

evolux
 MORE FOR MORE PEOPLE



IL NUOVO
 STANDARD DI CURA

NUOVE
 ESIGENZE VISIVE

**IOL MONOFOCALE
 ESTESA**

EFFICACIA NELLE
 PRESTAZIONI OTTICHE

SICUREZZA DI UNA
 IOL MONOFOCALE

MIGLIORE
 QUALITÀ OTTICA

CARATTERISTICHE
 TECNICHE



IOL monofocali a estesa profondità di fuoco

EVOLUX È PROGETTATA PER CREARE UN UNICO FUOCO ESTESO DAL LONTANO ALL'INTERMEDIO

Il **punto focale esteso aumenta** la profondità di fuoco, diversamente dalle IOL monofocali in cui la luce viene focalizzata su un singolo punto.⁶

VISUALIZZAZIONE DEL PERCORSO DELLA LUCE

EVOLUX

Intensità



IOL MONOFOCALE*



*IOL monofocale con le stesse specifiche tecniche e lo stesso materiale di EVOLUX.

evolux
MORE FOR MORE PEOPLE



IL NUOVO
STANDARD DI CURA

NUOVE
ESIGENZE VISIVE

**IOL MONOFOCALE
ESTESA**

EFFICACIA NELLE
PRESTAZIONI OTTICHE

SICUREZZA DI UNA
IOL MONOFOCALE

MIGLIORE
QUALITÀ OTTICA

CARATTERISTICHE
TECNICHE



IOL monofocali a estesa profondità di fuoco

EVOLUX È PROGETTATA PER CREARE UN UNICO FUOCO ESTESO DAL LONTANO ALL'INTERMEDIO

Il **punto focale esteso** aumenta la profondità di fuoco, diversamente dalle IOL monofocali in cui la luce viene focalizzata su un singolo punto.⁶


VISUALIZZAZIONE DEL PERCORSO DELLA LUCE

EVOLUX



IOL MONOFOCALE*

Intensità



*IOL monofocale con le stesse specifiche tecniche e lo stesso materiale di EVOLUX.

evolux
MORE FOR MORE PEOPLE



IL NUOVO
STANDARD DI CURA

NUOVE
ESIGENZE VISIVE

IOL MONOFOCALE
ESTESA

EFFICACIA NELLE
PRESTAZIONI OTTICHE

SICUREZZA DI UNA
IOL MONOFOCALE

MIGLIORE
QUALITÀ OTTICA

CARATTERISTICHE
TECNICHE



IOL monofocali a estesa profondità di fuoco

EVOLUX È PROGETTATA PER CREARE UN UNICO FUOCO ESTESO DAL LONTANO ALL'INTERMEDIO

Il **punto focale esteso** aumenta la profondità di fuoco, diversamente dalle IOL monofocali in cui la luce viene focalizzata su un singolo punto.⁶

VISUALIZZAZIONE DEL PERCORSO DELLA LUCE



*IOL monofocale con le stesse specifiche tecniche e lo stesso materiale di EVOLUX.

evolux
MORE FOR MORE PEOPLE



IL NUOVO
STANDARD DI CURA

NUOVE
ESIGENZE VISIVE

**IOL MONOFOCALE
ESTESA**

EFFICACIA NELLE
PRESTAZIONI OTTICHE

SICUREZZA DI UNA
IOL MONOFOCALE

MIGLIORE
QUALITÀ OTTICA

CARATTERISTICHE
TECNICHE






EVOLUX: efficacia nelle prestazioni ottiche

LE PRESTAZIONI E LA QUALITÀ OTTICA DI EVOLUX POSSONO ESSERE MISURATE CON LA *MODULATION TRANSFER FUNCTION* (MTF)

- Il valore massimo (picco) di MTF per la visione intermedia rivela un miglioramento della profondità di fuoco rispetto a una IOL monofocale standard, mentre il valore massimo per la visione da lontano permette di mantenere una buona visione.⁶

MTF THROUGH FOCUS POLICROMATICA



*IOL monofocale con le stesse specifiche tecniche e lo stesso materiale di EVOLUX.

evolux
MORE FOR MORE PEOPLE



IL NUOVO
STANDARD DI CURA

NUOVE
ESIGENZE VISIVE

IOL MONOFOCALE
ESTESA

**EFFICACIA NELLE
PRESTAZIONI OTTICHE**

SICUREZZA DI UNA
IOL MONOFOCALE

MIGLIORE
QUALITÀ OTTICA

CARATTERISTICHE
TECNICHE






EVOLUX: efficacia nelle prestazioni ottiche

EVOLUX È PROGETTATA PER MANTENERE LE SUE PRESTAZIONI OTTICHE E IL CONTRASTO DELL'IMMAGINE AI DIVERSI DIAMETRI PUPILLARI

- Nessun impatto significativo delle dimensioni della pupilla sui valori di MTF sia da lontano sia a distanza intermedia.⁶
- I valori per la distanza intermedia differiscono leggermente solo con pupille di dimensioni molto grandi.⁶

VALORE DI MTF VS DIAMETRO PUPILLARE EVOLUX



evolux
MORE FOR MORE PEOPLE



IL NUOVO
STANDARD DI CURA

NUOVE
ESIGENZE VISIVE

IOL MONOFOCALE
ESTESA

**EFFICACIA NELLE
PRESTAZIONI OTTICHE**

SICUREZZA DI UNA
IOL MONOFOCALE

MIGLIORE
QUALITÀ OTTICA

CARATTERISTICHE
TECNICHE







EVOLUX: sicurezza di una IOL monofocale

EVOLUX È PROGETTATA PER GARANTIRE UN PROFILO DI FENOMENI FOTICI SIMILE A QUELLO DI UNA IOL MONOFOCALE ASFERICA STANDARD

- **Il 99% della luce si concentra all'interno di uno spot di 20 μm** , in modo simile a quanto avviene con una IOL monofocale standard (analisi della distribuzione della luce mediante *POINT SPREAD FUNCTION* o PSF). **Il contrasto dell'immagine è mantenuto grazie all'assenza di dispersione di luce.**⁹



Rappresentazione grafica della PSF



*IOL monofocale con le stesse specifiche tecniche e lo stesso materiale di EVOLUX.

evolux
MORE FOR MORE PEOPLE



IL NUOVO
STANDARD DI CURA

NUOVE
ESIGENZE VISIVE

IOL MONOFOCALE
ESTESA

EFFICACIA NELLE
PRESTAZIONI OTTICHE

**SICUREZZA DI UNA
IOL MONOFOCALE**

MIGLIORE
QUALITÀ OTTICA

CARATTERISTICHE
TECNICHE






EVOLUX: sicurezza di una IOL monofocale

EVOLUX È PROGETTATA PER GARANTIRE UN PROFILO DI FENOMENI FOTICI SIMILE A QUELLO DI UNA IOL MONOFOCALE ASFERICA STANDARD


Rappresentazione grafica della PSF

- La PSF di EVOLUX differisce dalla PSF di una IOL monofocale standard solo per la presenza di due picchi laterali di ridotta intensità che indicano l'estensione della profondità di fuoco.⁹

EVOLUX
POINT SPREAD FUNCTION



MONOFOCALE*
POINT SPREAD FUNCTION



⁹IOL monofocale con le stesse specifiche tecniche e lo stesso materiale di EVOLUX.

evolux
MORE FOR MORE PEOPLE



IL NUOVO
STANDARD DI CURA

NUOVE
ESIGENZE VISIVE

IOL MONOFOCALE
ESTESA

EFFICACIA NELLE
PRESTAZIONI OTTICHE

**SICUREZZA DI UNA
IOL MONOFOCALE**

MIGLIORE
QUALITÀ OTTICA

CARATTERISTICHE
TECNICHE





EVOLUX: sicurezza di una IOL monofocale


EVOLUX È PROGETTATA PER AVERE UNA BUONA TOLLERANZA RISPETTO A ERRORI REFRATTIVI RESIDUI, TILT E DECENTRAMENTO

- Le immagini retiniche relative a un modello di occhio simulato dimostrano che EVOLUX è **tollerante a leggeri shift miopici e ipermetropici**.⁶


IMMAGINI RETINICHE A 3,00 mm

0D = VISIONE DA LONTANO	0,25D = 4 m	0,50D = 2 m	0,75D = 1,33 m	1D = 1 m
-------------------------	-------------	-------------	----------------	----------

EVOLUX



IOL MONOFOCALE*



*IOL monofocale con le stesse specifiche tecniche e lo stesso materiale di EVOLUX.

evolux
MORE FOR MORE PEOPLE



IL NUOVO
STANDARD DI CURA

NUOVE
ESIGENZE VISIVE

IOL MONOFOCALE
ESTESA

EFFICACIA NELLE
PRESTAZIONI OTTICHE

**SICUREZZA DI UNA
IOL MONOFOCALE**

MIGLIORE
QUALITÀ OTTICA

CARATTERISTICHE
TECNICHE






EVOLUX: sicurezza di una IOL monofocale

- Decentrando la IOL di $\pm 0,5$ mm o inducendo un tilt di 5 gradi **non si osserva alcuna riduzione o modificazione significativa dei valori di MTF** sia da lontano sia a distanza intermedia.⁶

TILT E DECENTRAMENTO EVOLUX



evolux
MORE FOR MORE PEOPLE



IL NUOVO
STANDARD DI CURA

NUOVE
ESIGENZE VISIVE

IOL MONOFOCALE
ESTESA

EFFICACIA NELLE
PRESTAZIONI OTTICHE

**SICUREZZA DI UNA
IOL MONOFOCALE**

MIGLIORE
QUALITÀ OTTICA


CARATTERISTICHE
TECNICHE



Glistening minimo per una migliore qualità ottica


EVOLUX

La lente EVOLUX è realizzata con un materiale idrofobo che garantisce la **trasparenza dell'ottica** grazie a un **glistening minimo**.^{*10-12}



IOL IDROFOBA

IOL idrofoba con glistening elevato.^{*14,15}



*Analisi del glistening eseguita secondo un metodo validato.¹³

evolux
MORE FOR MORE PEOPLE



IL NUOVO
STANDARD DI CURA

NUOVE
ESIGENZE VISIVE

IOL MONOFOCALE
ESTESA

EFFICACIA NELLE
PRESTAZIONI OTTICHE


SICUREZZA DI UNA
IOL MONOFOCALE

**MIGLIORE
QUALITÀ OTTICA**

CARATTERISTICHE
TECNICHE



CARATTERISTICHE TECNICHE



Materiale	Acrilico idrofobo UV-assorbente
Indice refrattivo	1,48 a 35 °C
Posizionamento	Sacco capsulare
Diametro dell'ottica	6,0 mm
Diametro totale	13,0 mm
Vaulting	0°
Design dell'ottica	Biconvessa-superficie anteriore monofocale asferica potenziata
Bordo squadrato	Disponibile
Poteri diottrici	Da 5D a +30D (da 5D a +10D incr. 1D; da +10,5D a +30D incr. 0,5D)
Profondità della camera anteriore (ACD) stimata	4,97 mm
Costante A suggerita (SRK/T)	118,0 (biometro a ultrasuoni)
Sistema di iniezione	IOL completamente precaricate
Dimensione dell'incisione raccomandata	1,9-2,0 mm (wound-assisted); 2,2 mm (into-the-wound); 2,5 mm (into-the-bag)



Pioneers in extending range of vision
through Wavefront Engineering

evolux
MORE FOR MORE PEOPLE



IL NUOVO
STANDARD DI CURA

NUOVE
ESIGENZE VISIVE

IOL MONOFOCALE
ESTESA

EFFICACIA NELLE
PRESTAZIONI OTTICHE

SICUREZZA DI UNA
IOL MONOFOCALE

MIGLIORE
QUALITÀ OTTICA

CARATTERISTICHE
TECNICHE



Bibliografia

1. Khiang AKK. Keep Up With the Changing Visual Needs of Younger Patients. Cover Focus. 2015. Disponibile a: <https://crstodayeurope.com/articles/2015-sep/keep-up-with-the-changing-visual-needs-of-younger-patients/> (Ultimo accesso: 13/04/2022).
2. Ribeiro F, et al. Definition and clinical relevance of the concept of functional vision in cataract surgery ESCRS Position Statement on Intermediate Vision: ESCRS Functional Vision Working Group. J Cataract Refract Surg. 2020;46 Suppl 1:S1-S3.
3. Office for National Statistics Leisure time in the UK: 2015. Disponibile a: <https://www.ons.gov.uk/economy/nationalaccounts/satelliteaccounts/articles/leisuretimeintheuk/2015> (Ultimo accesso: 13/04/2022).
4. Elliott DB, et al. Intermediate addition multifocals provide safe stair ambulation with adequate "shortterm" reading. Ophthalmic Physiol Opt. 2016;36:60-8.
5. Iancu R, Corbu C. Premium intraocular lenses use in patients with cataract and concurrent glaucoma: a review. Maedica (Bucur). 2013;8(3):290-6.
6. SIFI Internal data.
7. EP 2 211 747. Filed: 28.10.2008.
8. Bellucci R, Curatolo MC. A new extended depth of focus intraocular lens based on spherical aberration. J Refract Surg. 2017;33(6):389-94.
9. Goodman JW. Introduction to Fourier Optics. Publisher: Freeman WH. Fourth edition, May 2017.
10. SIFI internal data. Comparative glistening analysis of SIFI IOL vs Market player IOL (Alcon).
11. Werner L, et al. Evaluation of clarity characteristics in a new hydrophobic acrylic IOL in comparison to commercially available IOLs. J Cataract Refract Surg. 2019;45(10):1490-7.
12. Yildirim TM, et al. Quantitative evaluation of microvacuole formation in five intraocular lens models made of different hydrophobic materials. PLoS One. 2021;16(4):e0250860.
13. Thomes BE, Callaghan TA. Evaluation of in vitro glistening formation in hydrophobic acrylic intraocular lenses. Clin Ophthalmol. 2013;7:1529-34.
14. Christiansen G, et al. Glistenings in the AcrySof intraocular lens: pilot study. J Cataract Refract Surg. 2001;27(5):728-33.
15. Werner L, et al. Light scattering, straylight, and optical quality in hydrophobic acrylic intraocular lenses with subsurface nanoglistenings. J Cataract Refract Surg. 2016;42(1):148-56.

Abbreviazioni

AS: aberrazione sferica; **IOL:** lente intraoculare; **MTF:** funzione di trasferimento della modulazione;
PSF: funzione di diffusione del punto.

CE 0123 aprile 2022 - Cod. 09.2022MED - Solo per professionisti sanitari
www.sifigroup.com | medicalinformation@sifigroup.com

e v o l u x
MORE FOR MORE PEOPLE



IL NUOVO
STANDARD DI CURA

NUOVE
ESIGENZE VISIVE

IOL MONOFOCALE
ESTESA

EFFICACIA NELLE
PRESTAZIONI OTTICHE

SICUREZZA DI UNA
IOL MONOFOCALE

MIGLIORE
QUALITÀ OTTICA

CARATTERISTICHE
TECNICHE

